


## Fassungen GZ6,35

### Lampholders GZ6,35

**Umhüllte Fassungen**  
Enclosed lampholders


Bemessungsspannung <sup>1)</sup> : Rated voltage <sup>1)</sup> :	250 V 250 V
Bemessungsstrom <sup>1)</sup> : Rated current <sup>1)</sup> :	10 A 10 A
Bemessungstemperatur <sup>1)</sup> : Rated operating temperature <sup>1)</sup> :	T250 T250
Anschlussleitung <sup>2)</sup> : Connection lead <sup>2)</sup> :	Nr. 11596, Silikonleitung 0,75 mm <sup>2</sup> , braun, Rundklips No. 11596, silicone lead 0,75 mm <sup>2</sup> , brown, round clip
Leitungslänge (nutzbare Länge) <sup>3)</sup> : Lead length (usable length) <sup>3)</sup> :	145 (130) mm 145 (130) mm
Befestigung: Fixing:	Schrauben M3 screws M3
mögliche Variante: Possible variant:	ohne Auswerfer without lever

**865R**



Fassungen für seitliche  
Lampeneinführung  
Side entry lampholder

Auswerfer rechts  
(in Projektionsrichtung)  
Right side lever  
(in projection line)




**865L**



Fassungen für seitliche  
Lampeneinführung  
Side entry lampholder

Auswerfer links  
(in Projektionsrichtung)  
Left side lever  
(in projection line)




**860**



Halter für offene  
Kaltlichtspiegellampen  
mit 50 mm - Spiegel  
Holder for open dichroic reflector  
lamps with 50 mm mirror

Alle Anschlusselemente GX5,3  
bzw. GZ 6,35 können zusammen mit  
diesem Halter verwendet werden.  
All of our connectors GX5,3 and  
GZ6,35 can be used with this holder.



<sup>1)</sup> Definition siehe Seite 11.

<sup>1)</sup> For more details please see page 11.

<sup>2)</sup> Weitere Leitungen und Anschlüssen finden Sie auf den Seiten 12, 13.

<sup>2)</sup> Additional leads and lead terminals please see pages 12, 13.

<sup>3)</sup> Andere Längen auf Anfrage. Bitte berücksichtigen Sie, dass die nutzbare Länge konstruktiv bedingt geringer ist als die Leitungslänge.

<sup>3)</sup> Other lengths on inquiry. Please note, that due to the construction the usable length is shorter than the lead length.